

**Pár nosníků LNS 110×50, Délka nosníku: 2700 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991341 2700
GTIN	4058255037414
Třída artiklu	96P

**Popis****Provedení:**

4hranné, za studena tvářené profily s přivařenými agrafami. Každá agrafa má 5 stabilních háčků pro optimální rozložení zatížení. Zatížení police do 3250 kg na jeden pár nosníků.

**Rozsah dodávky:**

2 kusy nosníků pro zavěšení do rámců, včetně pojistných kolíků po 2 ks

**Lakování:**

Jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Nové nosníky s hloubkou 50 mm lze se starými nosíky s hloubkou 40 mm kombinovat jen v párech.

Výška nosníku: 110 mm

Nosnost jednoho páru nosníků: 2580 kg

**Technický popis**

Typ nosníku	LNS 110×50
Nosnost jednoho páru nosníků	2580 kg
Délka nosníku	2700 mm
Oblast použití	Paletový regál
Výška nosníku	110 mm
Druh produktu	Nosník

