

**Garant****Celoocelová šroubová svorka se sklopnou rukojetí, Rozsah upnutí: 250 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860490 250
GTIN	4045197604279
Třída artiklu	81D

**Popis****Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovanou **pojistkou vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly díky **silové rukojeti** s drsným povrchem Haptoprene® a nárazuvzdorným jádrem PP. Protiskluzová struktura povrchu, neklouže, ani když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Celoocelová svorka se sklopnou rukojetí. Rychlé zašroubování a upnutí na obrobek s aretací rukojeti ve vertikální poloze. **Silová a snadná práce s vyklopenou rukojetí.**

Průřez vodící lišty: 22×10,5 mm

Vyložení: 120 mm

**Technický popis**

Průřez vodící lišty	22×10,5 mm
Rozsah upnutí	250 mm
Vyložení	120 mm

Druh produktu

Svěrka