

**Garant****Celocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860480 500
GTIN	4045197167460
Třída artiklu	81D

**Popis****Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným **zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes **silovou rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.

**Technický popis**

Rozsah upnutí	500 mm
Průřez vodící lišty	25×12 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svorka

