

**Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860500 800
GTIN	4008158034232
Třída artiklu	83K

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

Technický popis

Průřez vodící lišty	28×11 mm
Rozsah upnutí	800 mm
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svorka

Příslušenství

Sada přítlačných členů 8dílná Ø tlačné desky 37 mm

860115 37