

Garant**Celoocelová šroubová svorka se sklopnou rukojetí, Rozsah upnutí: 600 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860490 600
GTIN	4045197605702
Třída artiklu	81D

Popis**Provedení:**

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.

Pohyblivá přítlačná deska s integrovanou **pojistkou vřetena zabraňuje uvolnění** vřetena při vibracích. Maximální přenos síly díky **silové rukojeti** s drsným povrchem Haptoprene® a nárazuvzdorným jádrem PP. Protiskluzová struktura povrchu, neklouže, ani když jsou ruce mokré nebo od oleje.

Celoocelová svorka se sklopnou rukojetí. Rychlé zašroubování a upnutí na obrobek s aretací rukojeti ve vertikální poloze. **Silová a snadná práce s vyklopenou rukojetí.**

Průřez vodící lišty: 25×12 mm

Vyložení: 120 mm

Technický popis

Vyložení	120 mm
Průřez vodící lišty	25×12 mm
Rozsah upnutí	600 mm

Druh produktu

Svěrka