

HOLEX**Vrták do plechu HSS oboustranný, bez povlaku, Ø DC h8: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113421 3,5
GTIN	4045197964656
Třída artiklu	12B

Popis**Provedení:**

Vaporizovaný povrch.

Extrémně odolný proti zlomení díky krátké spirále a silnému jádru. Samostředící vybroušení špičky. **Broušený po obvodu** (bez fazetek), aby se zabránilo zasekávání.

Hrot tvar C.

Konstrukční rozměry podobné DIN 1897.

Použití:**Speciálně pro vrtání plechů.****Technický popis**

Tolerance jmenovitý Ø	h8
Norma	DIN 1897
Jmenovitý Ø D _c	3,5 mm
Délka drážky pro třísky L _c	13 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka L	52 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L ₂	7,8 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití		
suché	vhodný		