

**Hluboká šroubová svěrka, Vyložení / rozsah upnutí: 500/800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	860300 500/800
GTIN	4008158012889
Třída artiklu	83J

**Popis****Provedení:**

Vysoce kvalitní, dlouhá upínací ramena z temperované litiny pro velké hloubky upnutí; stabilní plnoprofilová lišta s rýhováním. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové nastavení, spolehlivé upnutí. Kolíková rukojeť pro vysokou upínací sílu s malým úsilím. Upínací síla až 7 000 N.

**Technický popis**

Vyložení	500 mm
Průřez vodicí lišty	45×12 mm
Rozsah upnutí	800 mm
Hmotnost	10,1 kg
Druh produktu	Svěrka

