

HOLEX**Vrtací sklíčidlo s radiálním blokováním kovové provedení, Typ: 13-1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342207 13-1/2
GTIN	4045197965226
Třída artiklu	32W

Popis**Provedení:**

Speciální upínací fazetky pro snížení opotřebení.

- **Vrtací sklíčidlo bez použití klíče s radiálním blokováním. Není potřebné žádné další blokování (zvláště při příklepovém vrtání).**
- **Velmi ergonomické, pohodlná obsluha, 6hran pro maticový klíč.**
- **Dobrá přesnost obvodové házivosti.**
- **Provrtané provedení pro pravý a levý chod (závit M5 nebo M6).**

Rozsah upínání: 1,5 - 13 mm

Vnější Ø: 43,1 mm

Délka vrtací hlavy otevřená: 63 mm

Délka vrtací hlavy zavřená: 74 mm

Upnutí: 1/2-20 palec

maximální výkon stroje: 1100 W

Technický popis

Délka vrtací hlavy zavřená	74 mm
Délka vrtací hlavy otevřená	63 mm
Typ	13-1/2
Vnější Ø	43,1 mm

maximální výkon stroje	1100 W
Rozsah upínání	1,5 - 13 mm
Upnutí	1/2-20 palec
Radiální blokování	ano
Druh produktu	Vrtací sklíčidlo bez použití klíče