



Těžká celoocelová U-svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861000 300
GTIN	4008158027043
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z profilové oceli, zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Kluzné rameno zápusťkově kované, kalené a galvanicky pozinkované. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, odolné vůči opotřebení, s trapézovým závitem a pohyblivou (do 35°) upínací deskou, vřeteno kalené a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

K upínání T-nosníků, dvojitých T-nosníků a U-profilů a k objímání/přesáhnutí profilů a lávek.

Maximální upínací tlak do cca 12000 N.

Technický popis

Rozsah upnutí	300 mm
Průřez vodicí lišty	30×15 mm
Vyložení	140 mm
Hloubka upnutí ramene U	100 mm

Hmotnost	3,7 kg
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861130
--	--------