

Garant

Držák na obrábění profilu pro čtyřhranné řezné vložky Ø DS 32 mm, od čtyřhranu: 8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290334 8
GTIN	4045197965417
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Středové přesazení L_3	4 mm
Šroub	290399 1
Užitná délka L_1	30 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	8 mm
Vhodné pro čtyřhran	8 - 10 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D_1	8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrábění profilu

