

Garant

Držák na obrázení profilu pro šestihřanné řezné vložky Ø DS 32 mm, od šestihřanu: 9mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290344 9
GTIN	4045197965653
Třída artiklu	29K

Popis**Upozornění:**

- U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
- U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391 – 290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

Technický popis

Šroub	290399 1
Středové přesazení L ₃	4,5 mm
Užitná délka L ₁	30 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	8,5 mm
Vhodné pro šestihřan	9 - 11 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D ₁	8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L _s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

