

Garant**Profilová řezná vložka šestihran, TiN, Od šestihranu: 17mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 290346 17 |
| GTIN | 4045197965738 |
| Třída artiklu | 29L |

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Vhodné k dobrušování.

Vhodné pro:

Držák na obrázení profilů č. 290340 – 290344.

Upozornění:

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Upozornění reklamní text:

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Ø otvoru 4hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,05. Ø otvoru 6hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,02.**

Technický popis

| | |
|----------------------|------------|
| Vhodné pro šestihran | 17 - 28 mm |
|----------------------|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Řezný materiál | HSS |
| Maximální velikost klíče | 28 mm |
| Minimální rozměr klíče | 17 mm |
| Profil | Šestihran |
| Povlak | TiN |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | | |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | | |
| Al > 10% Si | vhodný | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Grafit, GFK, CFK | omezené použití | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |