

Garant**Profilová řezná vložka šestihran, TiN, Od šestihranu: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290346 11
GTIN	4045197965721
Třída artiklu	29L

Popis**Provedení:**

S povlakem TiN.

Vhodné k dobrušování.

Vhodné pro:

Držák na obrázení profilů č. 290340 – 290344.

Upozornění:

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Upozornění reklamní text:

- **Profilové řezné vložky je možné používat pro čtyřhranný nebo šestihranný rozsah (viz tabulka produktů).**
- **Ø otvoru 4hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,05. Ø otvoru 6hran = požadovaný otvor klíče × faktor 1,02.**

Technický popis

Vhodné pro šestihran	11 - 17 mm
----------------------	------------

Řezný materiál	HSS
Minimální rozměr klíče	11 mm
Maximální velikost klíče	17 mm
Profil	Šestihran
Povlak	TiN
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	vhodný		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		