



Celoocelová vysoce výkonná svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 300mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861100 300
GTIN	4008158007281
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku, výkyvné do 35°. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. **Maximální upínací tlak do cca 12000 N.**

Technický popis

Vyložení	140 mm
Rozsah upnutí	300 mm
Hmotnost	2,9 kg

Průřez vodicí lišty	34×13 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861130
Vřeteno s kličkou a přítlačným členem	861140