



Celoocelová páková svorka, Rozsah upnutí: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860600 120
GTIN	4008158034324
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodící lišta ze zápusťově kované oceli, vždy zušlechťené a galvanicky pozinkované. Upínací páčka s ozubeným segmentem se samočinnou aretací. Otevírání pomocí odblokovací kličky. Pohyblivá přítlačná deska, upínací páka s práškově nanášeným lakem.

Maximální upínací síla až 8 500 N.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání s vysokým přtlakem**.

Technický popis

Hmotnost	0,5 kg
Průřez vodící lišty	15×6 mm
Vyložení	60 mm
Rozsah upnutí	120 mm
Druh produktu	Svěrka

