

**HOLEX****Brusný kotouč (ZA), Ø 76,2 mm, Zrnitost: 36****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 554019 36     |
| GTIN           | 4045197966162 |
| Třída artiklu  | 52E           |

**Popis****Provedení:**

Zirkonový korund s **nejlepším poměrem nákladů a užité hodnoty** pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.

**Technický popis**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Zrnitost               | 36                      |
| Ø kotouče              | 76,2 mm                 |
| Zkratka brusiva        | ZA                      |
| Atribut názvu produktu | Ø 76,2 mm               |
| Maximální počet otáček | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Druh produktu          | Brusný kotouč           |

**Údaje o uživateli**

|  | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|--|---------|----------------|---------|
|--|---------|----------------|---------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |
| INOX             | omezené použití |
| Ti               | omezené použití |
| GG(G)            | vhodný          |
| CuZn             | omezené použití |
| suché            | vhodný          |