

**Vázací obrtlík DSR, Závít Ø: M27X3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Ø hlavy šroubu C	60 mm
Délka závitu L	40 mm
Šířka oka E	55 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	115 mm
Vzdálenost střední část - oko D	83 mm
Výška B střední části	55 mm
Tloušťka oka F	25 mm

Výška hlavy šroubu A	62 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	14 mm
Závit Ø	M27×3
Nosnost WLL SF 5:1	5,7 t
Nosnost WLL SF 4:1	6 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky