

**Vázací obrtlík DSS, Závít Ø: M36X4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360° a výkyvný o 180°.

Upozornění:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Šířka oka E	73 mm
Výška hlavy šroubu A	61 mm
Délka závitu L	54 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče	19 mm
Šířka G vázacího obrtlíku	33 mm
Výška B střední části	31 mm
Tloušťka oka F	149 mm

Ø hlavy šroubu C	70 mm
Vzdálenost střední část - oko D	104 mm
Závit Ø	M36x4
Nosnost WLL SF 5:1	11 t
Nosnost WLL SF 4:1	12 t
Druh produktu	Vázací obrtlíky