

**Garant****Vějířovitý kotouč (CER), Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	554040 80
GTIN	4045197966711
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

**Systém rychlé výměny** s plastovým vnějším závitem (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „jedním pohybem“ ručně v nejkratší době.

Velmi vysoký úběr díky **díky samoostřicímu keramickému zrně (CER)**.

**Vějířovité minikotouče** s lamelami rozvinutými do vějíře poskytují ve srovnání s běžnými brusnými kotouči **delší životnost, flexibilnější broušení a rovnoměrnější strukturu brusu** (hodnota drsnosti) až na mez opotřebení.

**Použití:**

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady víceúrovňových pracovních procesů.

**Upozornění:**

**Roloc™ Bristle-Disc** najdete pod 573510 a násl.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Ø kotouče	50,8 mm
Zkratka brusiva	Keramika
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm

Maximální počet otáček	19100 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		