

## Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým pouzdem plochý, neodym, Ø: 43mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085931 43
GTIN	5012095615125
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

- **Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.**
- **Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.**
- **Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.**
- **Jádro magnetu z neodymu.**

#### Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.

#### Upozornění:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

### Technický popis

Závit	M4 mm
Jmenovitá přídržovací síla	85 N
Výška se závitem	6 mm
Výška	6 mm
Materiál jádra magnetu	neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

---

## Příslušenství

Sada šroubovacích háků s vnějším závitem 10dílná Závít M4

085921 M4