



Nosná čelist kyvná mobilní, Typ: 125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	361338 125
GTIN	4250364403306
Třída artiklu	34A

Popis

Použití:

Nosné čelisti slouží k uchycení Gripp čelistí č. 361238; 361240; 361245; 361250 a také upínacích vložek č. 361160.

Mobilní čelist kyvná pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat různé geometrie.

Vhodné pro :

Svěrák č. 361290; 361302.

Technický popis

Šířka čelistí b	189 mm
c	24 mm
c ₁	53,5 mm
Výška čelistí h	20 mm
Délka čelistí l	103,5 mm
Rozsah upínání maximální kulatý	330 mm
Rozsah upínání minimální kulatý	50 mm
Rozsah upínání maximální čtyřhranný	489 mm
Rozsah upínání minimální čtyřhranný	25 mm

Vhodné pro barevný kód	Titan
Vhodné pro barevný kód	Titan 2
Vhodné pro barevný kód	LCV125G
Druh produktu	Čelisti pro svěrák