



Dělicí kotouč, vysoce výkonné provedení PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ, Ø kotouče: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563165 125
GTIN	9009012018820
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Malá tloušťka kotouče umožňuje **rychlé dělení bez námahy** s velkou časovou úsporou. **Čisté řezné plochy, téměř žádné otřepy.**

Velmi stabilní **vysoce výkonný dělicí kotouč** nejnovější generace s komfortním pocitem při řezání a extrémním řezným výkonem díky drsným, brousícím bočním plochám.

Specifikace:

A60R-BFP.

Technický popis

Specifikace	A60R-BFP
Ø kotouče	125 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	1 mm
Popis tvaru	rovný

Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		