



## Upínací kleště na trubky s plastovými čelistmi



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	862150
GTIN	4008158009667
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Zušlechtěná lišta z profilové oceli; **rychlé nastavení; plynule nastavitelné rozevření; nastavitelná upínací síla** (max. 4000 N).

S prizmatickými čelistmi pro držení kulatých těles se stejným průměrem. (Včetně plastových ochranných čelistí, teplotní odolnost do teploty 200 °C).

Vyložení: 65 mm

### Technický popis

Rozsah upnutí	110 mm
Vyložení	65 mm
Druh produktu	Upinaci kleste