

**Univerzální svěrka, Rozsah upnutí: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	861600 300
GTIN	4008158035819
Třída artiklu	83K

Popis**Provedení:**

Pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), galvanicky pozinkovaný. Kluzný ocelový třmen s vřetenem z trapézové oceli a tlačnou deskou s možností odklopení až 30°. Otočením kluzného třmenu je svěrka použitelná pro **rozevírání** (tlak směrem ven).

Použití:

Maximální upínací tlak do cca 7 500 N.

Technický popis

Průřez vodící lišty	28×11 mm
Rozsah upnutí	300 mm
Hmotnost	2,4 kg
Vyložení	120 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Tlakový člen

861605