



Těžká celoodcelová výkonová svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 400mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 861310 400 |
| GTIN | 4008158007601 |
| Třída artiklu | 83K |

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Výklopná do 35°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. **Maximální upínací tlak do cca 22000 N.**

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Rozsah upnutí | 400 mm |
| Vyložení | 175 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Průřez vodicí lišty | 40×20 mm |
| Hmotnost | 6,1 kg |
| Druh produktu | Svěrka |

Příslušenství

| | |
|--|--------|
| Přítlačný člen včetně montážního materiálu | 861130 |
| Vřeteno s kličkou a přítlačným členem | 861340 |