



Těžká celoodcelová výkonová svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 600mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861310 600
GTIN	4008158007649
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Výklopná do 35°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. **Maximální upínací tlak do cca 22000 N.**

Technický popis

Rozsah upnutí	600 mm
Průřez vodící lišty	40×20 mm

Vyložení	175 mm
Hmotnost	7,2 kg
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Vřeteno s kličkou a přítlačným členem	861340
Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861130