



Akumulátorová mečová pila, Typ: M18FHZ



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová Milwaukee mečová pila pro práci na těžko přístupných místech.

- **Elektronika pro plynulou regulaci počtu zdvihů a ochranu proti přetížení.**
- **Beznástrojový systém rychlé výměny pilového listu FIXTEC.**

S výkonným bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.

- **Elektronika REDLINK PLUS™ s digitální ochranou proti přetížení pro větší výkon.**
- **Akumulátor REDLITHIUM-ION™ s monitorováním jednotlivých článků pro dlouhou životnost.**
- **Délka zdvihu 22 mm a 3 000 min⁻¹ pro maximální kontrolu.**
- **Sklopná pilová patka, umožňuje optimalizaci polohy řezání.**

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufru HD box, 2x akumulátor 18V, rychlonabíječka a pilový list.

Upozornění:

Pilové listy pro mečové pily najdete od čísla 588600.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ HB 18 V
Obal	Přepravní kufřík
Označení výrobce	M18FHZ-502X

Počet zdvihů	0 - 3000 min ⁻¹
Hmotnost	2,6 kg
Zvláštní znaky	FIXTEC, LED
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální vibrace dle EN	9,9 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Délka zdvihu	22 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Pila

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18