



Těžká celoodcelová výkonová svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	861310 800
GTIN	4008158007663
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Výklopná do 35°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. **Maximální upínací tlak do cca 22000 N.**

Technický popis

Průřez vodící lišty	40×20 mm
Rozsah upnutí	800 mm

Hmotnost	8,4 kg
Vyložení	175 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Přítlačný člen včetně montážního materiálu	861130
Vřeteno s kličkou a přítlačným členem	861340