

**uvex****Pár rukavic uvex phynomic C5, Velikost rukavice: 8**

## Údaje o objednávce

Číslo objednávky	094548 8
GTIN	4048612051702
Třída artiklu	04U

## Popis

### Provedení:

uvex phynomic C5. Lehké rukavice proti pořezání umožňující precizní práci s pružným polymerovým povlakem na bázi vody, který odpuzuje vlhkost. Velice dobrá drsnost v suchém a lehce vlhkém pracovním prostředí. Hodí se pro použití s citlivou pokožkou (dermatologicky ověřeno).

**uvex phynomic řada.** Zvláště lehká, flexibilní ochranná rukavice proti pořezání dobře sedí.

Optimálně

vhodná pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká citlivost. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.

### Norma:

EN 388; EN 420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonია

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C  
EN 388:2016: 4X42C

## Technický popis

Velikost rukavice	8
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE
Povlak	nitrilový
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / modrá
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání