



## Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: M12FPD6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070110 M12FPD6
GTIN	4058546029784
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s víceúrovňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Nejnižší opotřebení a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s příklepem FUEL™ s konstrukční délkou pouhých 168 mm. 16stupňové elektronické nastavení utahovacího momentu plus vrtací stupeň plus vrtací stupeň s příklepem.

#### Výhoda:

Kompaktní, akumulátor slouží zároveň jako podstavec.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufříku (HD-Box) a klipsu na opasek.

#### Upozornění:

## Technický list

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 a 073840. Vhodný Bluetooth tracking modul najdete v e-shopu.

Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Označení výrobce: M12FPD-602X

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 6 Ah

Napětí akumulátorů: 12 V

Konstrukce motoru: FUEL™

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	30,8 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Označení výrobce	M12FPD-602X
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Hmotnost	1,5 kg
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Typ akumulátoru	Li-Ion
Typické použití	Strong
Maximální utahovací moment	44 Nm
Konstrukce motoru	FUEL™
Kapacita akumulátoru	6 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	Kámen
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s přiklepem

### Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MB12 V	073829 MB12