

Hartig

Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Velmi přesný třmenový mikrometr **s velmi jemně lapovanými, tvrdokovem osazenými měřicími plochami**. Kalené broušené měřící vřeteno. Aretace pomocí upínacího mechanismu. S protaženou ráčnou a izolační ochranou ruky. S čistě gravírovanými a černě vyznačenými dílky a číslicemi.

Použití:

Díky možnosti přímého odečtu rozměrů 5 μm vhodné zejména pro kontrolu kvality.

Technický popis

Rozsah měření	75 - 100 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,005 mm
Kalibrování	B1
\varnothing měřicího válce	25 mm
Provedení vřetena	kalené, broušené
\varnothing vřetene	8 mm
Norma	ISO 3611
Odchylka měření E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$

Technický list

Řehtačka u mikrometru	ano
Izolační ochrana rukou	ano
Měřicí technika	analogové
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/420542-75-100>