

**Ochranné palcové rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: UNI****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	094652 UNI
GTIN	4030971030610
Třída artiklu	09X

Popis**Provedení:**

Palcové rukavice proti horku z Preox aramidové tkaniny. Těžko vznětlivá tkanina, netaví se a má vysokou mechanickou pevnost. Vhodné pro použití ve slévárnách a při zpracování skla. S **hliníkováným povrchem** a manžetou.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

EN 388:2003: 3443

EN 407: 423444

Kontaktní teplota do: 250 °C

Sálavé teplo do: 1000 °C

Materiál nosiče: Preox-aramidová tkanina

Barva: stříbrná

Technický popis

Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Ochranná kategorie	Kategorie III
EN 388:2003	3443

EN 407	423444
Kontaktní teplota do	250 °C
Sálavé teplo do	1000 °C
Materiál nosiče	Preox-aramidová tkanina
Barva	stříbrná
Délka	300 mm
Ochrana pře teplem do	250 °C
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku