



## Ochranné palcové rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: UNI



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	094650 UNI
GTIN	4030971010940
Třída artiklu	09X

### Popis

#### Provedení:

Palcové **rukavice proti horku**, odolné proti pořezání z aramidové smyčkové tkaniny, dvojnásobně izolované. Příjemně se nosí díky měkkému, pružnému materiálu. **Použitelné oboustranně**. Ideální pro práce s horkými díly s ostrými hranami **do teploty 500 °C**.

#### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Délka: 300 mm

### Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie III
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
EN 388:2003	2543
EN 407	43434X
Kontaktní teplota do	500 °C
Materiál nosiče	Aramidová tkanina

Barva	žlutá
Délka	300 mm
Ochrana pře teplem do	500 °C
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku