



Trojramenný univerzální stahovák



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880030
GTIN	4021176480416
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Díky samoupínacím stahovacím ramenům vzrůstá upínací síla úměrně síle stahovací.

Použití:

Pružnění a štíhlá konstrukce umožňují provádět stahování i na obtížně přístupných místech.

Rozsah upnutí zvnějšku: 20 - 150 mm

Upínací hloubka do: 150 mm

Výkon: 2,5 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	20 - 150 mm
Výkon	2,5 t
Upínací hloubka do	150 mm
Počet háků	3
Maximální utahovací moment	35 Nm
Vnější 6hran	10 mm

Hmotnost	1,16 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák