



## Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	418746 150
GTIN	2050001949684
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2. Meřicí můstek.

### Technický popis

Kalibrování	A1
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Mezní chyba	0,02 mm
Výška číslic LCD displeje	8 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka můstku	100 mm
Odečet	0,0005 palec

Odečet	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032