



## Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	418746 300
GTIN	2050001949707
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej. Výška číslic 8 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Posuvné měřítko je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948 vel. USB2. Měřicí můstek.

### Technický popis

Kalibrování	A1
Odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Rozsah měření	0 - 300 mm
Odečet	0,01 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB

Výška číslic LCD displeje	8 mm
Průřez měřicí lišty	12×4 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Délka můstku	100 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032