



## Sada univerzálních digitálních posuvných měřitek IP 67, Rozsah měření: 150mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	415555 150
GTIN	4029713019235
Třída artiklu	46P

### Popis

#### Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko „Pocket Talent“ vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů (zápichy, drážky, závity apod.). Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Včetně funkce PRESET (přednastavení měřené hodnoty).

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, nastavovací kalibr 50 mm, 2 páry měřících nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů. Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 až 434915 se závitem M2,5. Datový kabel č. 498940.

### Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1

Mezní chyba	0,03 mm
Odečet	0,0005 palec
Typ baterií	Knoflíkový článěk
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palec
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

## Příslušenství

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2

---

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032

---

Ocelový dotyk Typ 2

434900 2

---