



Úhlová bruska GWS, Typ: 18-125L



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 077109 18-125L |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 03C |

Popis

Provedení:

Výkonné úhlové brusky s **nejlepší manipulací díky ergonomické rukojeti** a nejlepší hmotností na jednotku výkonu pro trvalé použití a práce nad hlavou.

- **Silný motor 1800 W s funkcí Constant-Electronic, jemným rozběhem, omezením náběhového proudu a ochranou proti přetížení.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky přídavné rukojeti Vibration Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídavné rukojeti.

Označení výrobce: GWS 18-125 L

Příkon: 1800 W

Rozsah otáček: 12000 min⁻¹

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 34 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Technický popis

| | |
|---------------------|--------------|
| Označení výrobce | GWS 18-125 L |
| Maximální Ø kotouče | 125 mm |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| Příkon | 1800 W |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Blokování opakovaného rozběhu | ano |
| Maximální hloubka řezu | 34 mm |
| Zvláštní znaky | ergonomická rukojeť |
| Maximální vibrace dle EN | 6 m/s ² |
| Rozsah otáček | 12000 min ⁻¹ |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Druh produktu | Úhlová bruska |