



## Trojramenný stahovák, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880130 6
GTIN	4021176006203
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro vnější a vnitřní stahování**). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé  $\varnothing$  obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

#### Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.

Rozsah upnutí zvnějšku: 220 - 650 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 290 - 740 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 20 t

### Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	220 - 650 mm
Rozsah upnutí vnitřní	290 - 740 mm
Výkon	20 t

Upínací hloubka do	200 mm
Počet háků	3
Vnější 6hran	41 mm
Maximální utahovací moment	650 Nm
Hmotnost	25 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák

## Příslušenství

Hydraulické vřeteno Typ 2	880170 2
Náhradní stahovací ramena, pár Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880200 3/200
Náhradní stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 3/200 mm	880220 3/200
Prodloužená stahovací ramena (3 kusy) Typ / hloubka upnutí 4/500 mm	880320 4/500