

**TOGX 06T104 neutrální, W57, Řezný materiál: BK8430****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Třída artiklu	24T

Popis

TOGX 06T104 neutrální BK8430 Druh: BK8430
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Vedlejší použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Druh	BK8430
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P

ISO kód vyměnitelná břitová destička	TOGX 06T104
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W57
Úhel čela	14 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení