

**DOHT 11T304 neutrální, W79, Řezný materiál: BK6425****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268860 BK6425
GTIN	4047109225374
Třída artiklu	24T

Popis

DOHT 11T304 neutrální BK6425 Typ: BK6425

Lamač třísek: G06

Posuv f: 0,05 - 0,25 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	G06
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	100 - 180 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hlavní způsob použití	P
Typ	BK6425
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DOHT 11T304 N
Počet výměn/řezání	2
Atribut názvu produktu	W79
Úhel čela	12 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení