

 KOMET**TOGX 090202 neutrální, W57, Řezný materiál: BK8430**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Třída artiklu	24T

Popis

TOGX 090202 neutrální BK8430 Typ: BK8430

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost v_c vedlejší použití: 120 - 180 m/min

Technický popis

Typ	BK8430
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	120 - 180 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm

Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOGX 090202
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W57
Úhel čela	14 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení