

 KOMET**TOGX 090204 neutrální, W57, Řezný materiál: BK8430****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Třída artiklu	24T

**Popis**

TOGX 090204 neutrální BK8430 Typ: BK8430

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 120 - 180 m/min**Technický popis**

Vedlejší použití	M
Typ	BK8430
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	120 - 180 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TOGX 090204
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	W57
Úhel čela	14 stupeň
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení