

**Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 2500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415542 2500
GTIN	7640125712834
Třída artiklu	46A

Popis**Provedení:**

Extrémně lehká posuvná měřítka. Měřicí lišta z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčinkám. Velmi velká výška číslic displeje LCD 20 mm. Vnější čelisti z nerezové, kalené oceli s titanovým povlakem. Omezení měřících sil pro konstantní měřicí sílu (7,5 – 11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazení horní a dolní hranice tolerance.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření na čelisti.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

Technický popis

Mezní chyba	0,15 mm
Délka měřicí čelisti	202 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	A1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032

Počet obsažených baterií	1
Výška číslic LCD displeje	20 mm
Norma	Výrobní norma
Rozsah měření	0 - 2500 mm
Odečet	0,0005 palec
Hmotnost	2,8 kg
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------