



**Vysoce výkonná těsnicí páska černá, Šířka×délka (mm×m): 50X5,5**



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Třída artiklu	08M

### Popis

**Provedení:**

Páska **3M™ 4411** je speciálně navržena tak, aby poskytovala profesionální utěsnění stávajícího spoje nebo švu, který je vystaven přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám a vlhkosti. Ionomerový nosič činí pásku **odolnější vůči UV záření a chemickému zatížení**.

**Upozornění:**

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Lepicí hmota: akrylát

Tloušťka: 1 mm

### Technický popis

Šířka	50 mm
Délka	5,5 m
Roztažnost	450 %
Označení výrobce	4411B
Tloušťka	1 mm

Barva	černá
Pevnost v tahu	0,19 N/mm
Přilnavost z oceli	1,34 N/mm
Liner k dispozici	ano
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	tepelně vodivý
Použití	Utěsnit
Použití	Konzervace
Skladovací teplota	15 - 38 °C
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Lepicí hmota	akrylát
Sklad, vlhkost	30 - 70 %
Odolávající teplotě do	90 - 150 °C
Materiál nosiče	Nosič z ionomeru
Druh produktu	Lepicí páska