



## Přesný brusný kotouč pro rovinné broušení D×T×H (mm), 500×100×203, Typ: A46



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	590694 A46
GTIN	9003172046662
Třída artiklu	53Y

### Popis

#### Provedení:

Vysokovýkonné ploché brusné kotouče nejnovější technologie. Systém pojiva s velmi porézní strukturou v exaktně tříděné špičkové kvalitě zrna má následující přednosti:

- **Univerzálně použitelné při kyvadlovém broušení, proto podstatně méně častá výměna kotouče při denním provozu.**
- **Použití na všech standardních bruskách při konstrukci forem, v nástrojárnách i strojírenství, např. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Je nutno chladit emulzí, u materiálů vytvář. dlouhé třísky dbejte na správné chlazení a mazání.**

Ploché brusné kotouče s šířkou 100 mm, k hospodárnému obrábění velkých obrobků.

Tvar 5 s jednostranným vybráním.

#### Specifikace:

**93A46119AV.**

#### Upozornění:

Profilové ploché brusné kotouče jsou k dodání na poptávku.

Tvar: 5

Hloubka vybrání F 1: 25 mm

## Technický popis

Proces broušení	Rovinné broušení
Specifikace	93A461I9AV
Tvar	5
Ø kotouče D	500 mm
Šířka kotouče T	100 mm
Atribut názvu produktu	500×100×203
Ø otvoru H	203 mm
Ø vybrání P	300 mm
Hloubka vybrání F 1	25 mm
Druh produktu	Plochý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		