



Stahovák s bočním upínacím třmenem, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881200 3
GTIN	4021176028403
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Speciálně tvarované zachycovací plochy stahovacích ramen, jež v kombinaci s upínacím třmenem umožňují odklínování ložisek (č. 881180).

Použití:

Pro stahování ozubených kol, pastorků, hlavních pák řízení atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 50 - 150 mm

Upínací hloubka do: 140 mm

Výkon: 7,5 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	50 - 150 mm
Výkon	7,5 t
Upínací hloubka do	140 mm
Maximální utahovací moment	175 Nm
Vnější 6hran	24 mm

Počet háků	2
Hmotnost	3,16 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák