

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč pomosazený ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573300 60
GTIN	4017359147290
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

Vysoce pevný ocelový drát je opatřen tenkou vrstvou mosazi.

**S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.**

**Použití:**

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

**Technický popis**

Tloušťka štětín	0,3 mm
Délka osazení H <sub>1</sub>	20 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	65 mm
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát

Druh produktu

Hrcový kartáč