



Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava, KW, Celková délka: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726434 115
GTIN	4003773043782
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.

Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, bříty inductivně kalené.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,3 mm
Délka bříty	14 mm
Šířka hlavy	11 mm
Celková délka	15 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 1 mm
Řezná fazetka	Bez fazetky

Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Tvar hlavy	špičaté
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 57 HRC)
Povrch	leštěná
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště