



## Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 5



### Údaje o objedávce

Artikové číslo	880960 5
GTIN	4021176850684
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínací ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je **pevně** sevřena, **sesmeknutí nebo vybočení** upínacích ramen **je nemožné**. Pro vnější a vnitřní stahování.

#### Použití:

Pro stahování zvláště pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.

Rozsah upnutí zvnějšku: 30 - 350 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 300 - 425 mm

Hloubka upnutí: 50 mm

Upínací hloubka do: 275 mm

Výkon: 10 t

### Technický popis

Upínací hloubka do	275 mm
Rozsah upnutí vnitřní	300 - 425 mm

Hloubka upnutí	50 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	30 - 350 mm
Výkon	10 t
Vnější 6hran	27 mm
Počet háků	3
Maximální utahovací moment	300 Nm
Hmotnost	13,485 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák